

ARDS (Acute Respiratory distress syndrome) - Trulife Posizionatori ergonomici


- ELP200** Set completo ARDS Pron Pad System (composto da: ELP141, ELP215, ELP216, ELP217, ELP218)
- ELP141** Cuscino poggiatesta - prono (adulti)
Dimensioni mm 265 x 245 x 170 mm
- ELP215** Cuscino di posizionamento toracico
Dimensioni mm 300 x 500 x 171 mm
- ELP216** Cuscino di posizionamento addominale
Dimensioni mm 300 x 500 x 161 mm
- ELP217** Cuscino di posizionamento anche
Dimensioni mm 200 x 500 x 81 mm
- ELP218** Cuscino di posizionamento tibiale
Dimensioni mm 310 x 500 x 150 mm

Il sistema ARDS Prone Pad aiuta a favorire la funzione respiratoria e soddisfa le conformità anatomiche del corpo. Il sistema ARDS Prone Pad è stato progettato ergonomicamente e anatomicamente per allineare il paziente in posizione prona e favorire la funzione respiratoria.

Asilio realizzato in materiale morbido, antiscivolo, per porre il paziente in posizione prona.

Utile per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto, insufficienza respiratoria ed infiammazione polmonare diffusa.

Idoneo per utilizzo in terapie intensive, semi-intensive e reparti di degenza.



Componenti in tessuto:	Il rivestimento del sistema di posizionamento ARDS è realizzato in tessuto elasticizzato a 3 vie. Ciò garantisce un'estrema durata che consente di riutilizzare il prodotto più volte.
Nucleo in schiuma:	il nucleo di ciascun cuscinetto di posizionamento è costituito da due diversi materiali in schiuma. Lo strato superiore è realizzato in morbida schiuma viscoelastica, ciò consente comfort ed un corretto posizionamento. Lo strato inferiore è realizzato in schiuma viscoelastica più densa utile a creare una struttura basale atta a garantire che il prodotto non collassi sotto il peso del paziente durante il posizionamento.
Poggiatesta:	Il cuscinetto per poggiatesta ELP141 è realizzato in morbida schiuma per supportare le caratteristiche del viso e al contempo consentire un facile accesso per esigenze meccaniche, se necessario. Il poggiatesta è progettato esclusivamente per uso singolo, eliminando qualsiasi preoccupazione di contaminazione incrociata. Dotato di fori per il passaggio di eventuali tubi di collegamento al ventilatore.
Assemblaggio:	Il tessuto del rivestimento è sigillato ad ultrasuoni, questo significa che il prodotto non ha fori causati dalla cucitura, quindi nessun liquido o altro materiale può penetrare ed arrivare a contatto con le strutture in viscoelastico.