

## Lavapadelle e maceratori

### Lavapadelle/pappagalli a disinfezione combinata

#### Panamatic – Midi 2+2

I sistemi lavapadelle Panamatic offrono la migliore tecnologia per un funzionamento completamente a mani libere. Ciò rende la gamma di apparecchiature più comoda per l'utente, ma anche più igienica, riducendo il potenziale di contaminazione incrociata. Disponibile anche nella versione «*Optima 2*» per il trattamento del Clostridium difficile.

Apparecchio per il lavaggio e disinfezione combinata chimica e termica di contenitori sanitari in acciaio o in plastica.

Lavaggio contemporaneo di 2 padelle e 2 pappagalli.

Durata del ciclo: 7 minuti.

Ciclo diviso in 3 fasi.

Volume d'acqua per ciclo di lavaggio: 21 litri

Ingombro: cm 50 x 60 x 105

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz



### Maceratore

#### Pulpmatic – Eco e Ultima

Pulpmatic Eco e Ultima sono stati progettati per fornire un sistema di smaltimento igienico e sicuro per tutti gli articoli realizzati in polpa di carta monouso e prodotti macerabili associati. Le nostre macchine forniscono un'interfaccia utente sicura e pulita attraverso un comodo ciclo di smaltimento automatico a zero touch.

Maceratore concepito e progettato per tritare i contenitori sanitari monouso di cartone e le sostanze organiche in essi contenute. A fine ciclo esegue la disinfezione della camera di triturazione.

Dispositivi trattati: max 6 pz. (Ultima) 4 pz. (Eco).

Volume d'acqua per ciclo di lavaggio: 26 litri

Ingombro: cm 50 x 60 x 105 Alimentazione: 230 VAC 50 Hz.



**Pulpmatic Eco**



**Pulpmatic Ultima**

### Lavapadelle/pappagalli a disinfezione chimica

#### 480

Apparecchio automatico per il lavaggio e la disinfezione a freddo di contenitori sanitari come pappagalli e padelle, in acciaio o in plastica; studiato con l'aiuto di tecnici ed operatori, assicura un perfetto lavaggio e quindi una perfetta disinfezione chimica. Lavaggio di un singolo elemento. Durata del ciclo: 90 secondi. Ciclo diviso in 3 fasi:

- 1° fase: acqua fredda + detergente, durata di 25 secondi;
- 2° fase: acqua calda, durata di 55 secondi;
- 3° fase: acqua fredda + detergente, durata di 10 secondi.

Volume d'acqua per ciclo di lavaggio: 40 litri

Ingombro: cm 55 x 65 x 85

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz

